

**Garant****Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/07mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261377 10/07
GTIN	4062406710866
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	VC.. 0702..
Plaatafmeting	11 mm
Middenverplaatsing $L_3$	5,5 mm
Instelhoek $\kappa$	140 graden
Schacht-Ø $D_s$	10 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 27
Spanhoogte $L_2$	9 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	11 mm
Totale lengte $L$	100 mm
ISO-code houder	E10H SVOCR/L07
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

