

Garant**Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/05mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261377 8/05
GTIN	4062406710859
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	3 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 0501..
Koplengte L_1	26 mm
Totale lengte L	80 mm
Schacht-Ø D_s	8 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	8 mm
Spanhoogte L_2	7,5 mm
Instelhoek κ	140 graden
Plaatafmeting	5 mm
ISO-code houder	E08F SVOCR/L05
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang