

Garant
**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, links, Schacht-Ø /
 plaatafmeting: 10/11mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260933 10/11
GTIN	4062406711023
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	6,2 mm
Spanhoogte L_2	9 mm
Schacht-Ø D_s	10 mm
Serie	GARANT Master
Wisselplaatschroevenset	269028 7
ISO-code houder	A10K STFCCR/L11
Plaatafmeting	11 mm
Koplengte L_1	22 mm
Totale lengte L	125 mm
Instelhoek κ	90 graden
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	12 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang