

Garant
**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, links, Schacht-Ø /
 plaatafmeting: 12/11mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260933 12/11
GTIN	4062406711030
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Instelhoek κ	90 graden
Middenverplaatsing L_3	7,2 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Spanhoogte L_2	11 mm
Schacht-Ø D_s	12 mm
Serie	GARANT Master
Plaatafmeting	11 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Totale lengte L	140 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	14 mm
Koplengte L_1	24,3 mm
ISO-code houder	A12L STFCCR/L11
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang