

**Garant****GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, links, Schacht-Ø /  
plaatafmeting: 16/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260933 16/11
GTIN	4062406711047
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	180 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Plaatafmeting	11 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	18 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	15 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	9,2 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Serie	GARANT Master
ISO-code houder	A16Q STFCCR/L11
Koplengte L <sub>1</sub>	31 mm
Instelhoek κ	90 graden
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang