

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, rechts, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261128 25/16
GTIN	4062406711085
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	16 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	31 mm
Koplengte L_1	40 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Spanhoogte L_2	23 mm
Schacht-Ø D_s	25 mm
Instelhoek κ	93 graden
geschikte wisselplaat	VB.. 1604..
Totale lengte L	200 mm
Serie	GARANT Master
ISO-code houder	A25R SVUBR/L16
Middenverplaatsing L_3	17 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang