

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, links, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260933 20/11
GTIN	4062406711054
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Instelhoek κ	90 graden
Totale lengte L	200 mm
Plaatafmeting	11 mm
Schacht-Ø D_s	20 mm
ISO-code houder	A20R STFCCR/L11
Middenverplaatsing L_3	11,1 mm
geschikte wisselplaat	TC.. 1102..
Serie	GARANT Master
Minimale voorboor-Ø D_{min}	22 mm
Koplengte L_1	36 mm
Spanhoogte L_2	18 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang