

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, links, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 16/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261129 16/11
GTIN	4062406711092
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	A16Q SVUBR/L11
Minimale voorboor-Ø D_{min}	20 mm
Schacht-Ø D_s	16 mm
Wisselplaatschroevenset geschikte wisselplaat	269028 7 VB.. 1103..
Middenverplaatsing L_3	11 mm
Serie	GARANT Master
Koplengte L_1	31 mm
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	180 mm
Spanhoogte L_2	15 mm
Instelhoek κ	93 graden
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang