

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, links, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261129 20/11
GTIN	4062406711108
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L ₂	18 mm
Serie	GARANT Master
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Minimale voorboor-Ø D _{min}	24 mm
ISO-code houder	A20R SVUBR/L11
Instelhoek κ	93 graden
geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
Schacht-Ø D _s	20 mm
Koplengte L ₁	36 mm
Middenverplaatsing L ₃	13 mm
Plaatafmeting	11 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang