

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, links, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261319 20/11
GTIN	4062406711139
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Spanhoogte L_2	18 mm
Serie	GARANT Master
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	A20R SVUCR/L11
Koplengte L_1	36 mm
Totale lengte L	200 mm
Schacht-Ø D_s	20 mm
Middenverplaatsing L_3	13 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Instelhoek κ	93 graden
Minimale voorboor-Ø D_{min}	24 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang