

**Garant****GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, links, Schacht-Ø /  
plaatafmeting: 16/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261319 16/11
GTIN	4062406711122
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	A16Q SVUCR/L11
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Serie	GARANT Master
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	20 mm
Schacht-Ø $D_s$	16 mm
Totale lengte L	180 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Koplengte $L_1$	31 mm
Plaatafmeting	11 mm
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Middenverplaatsing $L_3$	11 mm
Spanhoogte $L_2$	15 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang