

**Garant**
**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, rechts, Schacht-Ø /  
plaatafmeting: 20/11 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	261318 20/11
GTIN	4062406711320
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	A20R SVUCR/L11
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	24 mm
Serie	GARANT Master
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Plaatafmeting	11 mm
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte $L_2$	18 mm
Schacht-Ø $D_s$	20 mm
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Koplengte $L_1$	36 mm
Middenverplaatsing $L_3$	13 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang