

Garant
**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, rechts, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 16/11mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261318 16/11
GTIN	4062406711313
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	180 mm
Schacht-Ø D _s	16 mm
Instelhoek κ	93 graden
geschikte wisselplaat	VC.. 1103..
Spanhoogte L ₂	15 mm
Koplengte L ₁	31 mm
ISO-code houder	A16Q SVUCR/L11
Minimale voorboor-Ø D _{min}	20 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Plaatafmeting	11 mm
Middenverplaatsing L ₃	11 mm
Serie	GARANT Master
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang