

Garant**GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, rechts, Schacht-Ø /
plaatafmeting: 25/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261318 25/16
GTIN	4062406711337
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Totale lengte L	200 mm
Schacht-Ø D _s	25 mm
Plaatafmeting	16 mm
Middenverplaatsing L ₃	17 mm
ISO-code houder	A25R SVUCR/L16
Instelhoek κ	93 graden
geschikte wisselplaat	VC.. 1604..
Serie	GARANT Master
Koplengte L ₁	40 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Minimale voorboor-Ø D _{min}	31 mm
Spanhoogte L ₂	23 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang