

**Automatisch lasmasker, Kleur: BLACK****Bestelgegevens**

Bestelnummer	097959 BLACK
GTIN	4062406720070
Artikelklasse	02K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Het automatische lasmasker met klassiek design biedt dankzij de robuuste constructie een **betrouwbare bescherming**. Dit is geschikt voor vele **verschillende laswerkzaamheden**. De hoofdband kan dankzij een lichte bediening individueel op elke hoofdvorm worden ingesteld. Met **verwisselbare voorzetruiten**. Gevoeligheid kan traploos worden ingesteld. Goed combineerbaar met andere PBM, zoals veiligheidsbril of partikelfiltermasker.

- **Donkere beschermingsniveaus: 9-13.**
- **Licht niveau: 4. Met lithium-batterij 3 V CR2450 (levensduur 1500 uur).**
- **Gezichtsvelde lasfilter: 53 × 96 mm.**

**Norm:**

EN175:B; EN 379; EN 166:BT

**Levering:**

Automatisch lasmasker incl. een uitwendige voorzetruit.

**Technische beschrijving**

Voeding	Batterijvoeding
Classificatie conform EN 379	1/1/1/2

Schakeltijd van donker naar licht	100 - 1000 ms
Energievoorziening	Batterijvoeding
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2450
Schakeltijd van licht naar donker	0,1 ms
Nominale spanning	3 V
Aantal inbegrepen batterijen	1
Producttype	Lasmasker

---

## Accessoires

Zweetbandenset, 2-deligvoor en achter Type BAND	097958 BAND
Inwendige voorzetglazenset, 5-delig Type INNER	097956 INNER
Voorzetglazen uitwendig, set, 5-delig Type OUTER	097955 OUTER
Hoofdband met zweetband Type HEAD	097957 HEAD