

**Garant****Digitale meetklok HCT aflezing 0,001 mm, Meetbereik: 12,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434336 12,5
GTIN	4062406720155
Artikelklasse	41C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Digitale meetklok met robuuste aluminium behuizing en **zeer groot** display met geïntegreerde driekleurige tolerantie-lichtdiodes. Spaarstand en automatisch opnieuw inschakelen, **absoluut systeem**. Min/Max/Delta, tolerantie, omrekeningsfactor, Auto-Off. Standaardmaatinstelling (Preset) van een willekeurige waarde. Telrichting omkeerbaar.

Uitvoering met **Bluetooth 5.0**. Compatibel met de optionele **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) mobiele app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS. Ook te gebruiken via Human Interface Device (HID).

**Functie:**

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

**Accessoires:**

Datakabel nr. 498948, tasterlichter nr. 434212, reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910, Battery Pack nr. 404310.

**Technische beschrijving**

Kalibratie	C1
IP-klasse	IP 54
Batterijtype	Knoopcel
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	HCT Windows App
dikte van de behuizing	32,9 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aflezingsomschakelaar	0,00005 inch
Serie	HCT
Openspanschacht-Ø h6	8 mm
Aflezingsomschakelaar	0,001 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Behuizing-Ø	59,5 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetkracht	0,65 – 0,90 N
Meetbereik	0 - 12,5 mm
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,003 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Preset-functie	ja
Meettechniek	Digitaal
Materiaal behuizing	Aluminium
Producttype	meetklok

## Dienstverlening

DAkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5
Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023000 12,5

### Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------