

Garant**Digitale meetklok aflezing 0,001 mm, Meetbereik: 12,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434334 12,5
GTIN	4062406720131
Artikelklasse	41C

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale meetklok met robuuste aluminium behuizing en **zeer groot** display met geïntegreerde driekleurige tolerantie-lichtdiodes. Spaarstand en automatisch opnieuw inschakelen, **absoluut systeem**. Min/Max/Delta, tolerantie, omrekeningsfactor, Auto-Off. Standaardmaatinstelling (Preset) van een willekeurige waarde. Telrichting omkeerbaar.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Accessoires:

Datakabel nr. 498948, tasterlichter nr. 434212, reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910, Battery Pack nr. 404310.

Technische beschrijving

Energievoorziening	Batterijvoeding
Behuizing-Ø	59,5 mm

Meetbereik	0 - 12,5 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Aflezing omschakelbaar	0,00005 inch
Aflezing omschakelbaar	0,001 mm
IP-klasse	IP 54
Aantal inbegrepen batterijen	1
Meetkracht	0,65 – 0,90 N
dikte van de behuizing	32,9 mm
Kalibratie	C1
Batterijtype	Knoopcel
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,003 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Preset-functie	ja
Meettechniek	Digitaal
Materiaal behuizing	Aluminium
Producttype	meetklok

Dienstverlening

DAkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5
Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023000 12,5

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------