

**Garant****Digitale meetklok aflezing 0,001 mm, Meetbereik: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434340 25
GTIN	4062406720186
Artikelklasse	41C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Digitale meetklok met robuuste aluminium behuizing en zeer groot display met geïntegreerde driekleurige tolerantie-lichtdiodes. **Met extra analoge weergave en toetsen voor snel instellen van de tolerantiegrenswaarden.** Min/Max/Delta, tolerantie, omrekeningsfactor, Auto-Off. Standaardmaatinstelling (Preset) van een willekeurige waarde. Telrichting omkeerbaar. Spaarstand en automatisch opnieuw inschakelen, absoluut systeem.

**Functie:**

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

**Accessoires:**

Datakabel nr. 498948, tasterlichter nr. 434212, reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910, Battery Pack nr. 404310.

**Technische beschrijving**

Kalibratie	C1
------------	----

Meetbereik	0 - 25 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
IP-klasse	IP 54
Aflezingsomschakelbaar	0,00005 inch
Opspanschaft-Ø h6	8 mm
Batterijtype	Knoopcel
dikte van de behuizing	32,9 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,001 mm
Behuizing-Ø	59,5 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Meetkracht	0,65 – 1,15 N
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,004 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Preset-functie	ja
Meettechniek	Digitaal
Materiaal behuizing	Aluminium
Producttype	meetklok

## Dienstverlening

DAkKS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm	023010 100
Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 30 mm	023000 30

## Accessoires

Lichter voor meetklok S_Dial WORK Meetbereik 25 mm	434212 25
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032