

Garant**Digitale meetklok aflezing 0,001 mm, Meetbereik: 12,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434340 12,5
GTIN	4062406720179
Artikelklasse	41C

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale meetklok met robuuste aluminium behuizing en zeer groot display met geïntegreerde driekleurige tolerantie-lichtdiodes. **Met extra analoge weergave en toetsen voor snel instellen van de tolerantiegrenswaarden.** Min/Max/Delta, tolerantie, omrekeningsfactor, Auto-Off. Standaardmaatinstelling (Preset) van een willekeurige waarde. Telrichting omkeerbaar. Spaarstand en automatisch opnieuw inschakelen, absoluut systeem.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Accessoires:

Datakabel nr. 498948, tasterlichter nr. 434212, reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910, Battery Pack nr. 404310.

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen batterijen	1
------------------------------	---

Behuizing-Ø	59,5 mm
IP-klasse	IP 54
Batterijtype	Knoopcel
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Opspannschacht-Ø h6	8 mm
Meetbereik	0 - 12,5 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aflezingsomschakelbaar	0,00005 inch
dikte van de behuizing	32,9 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,001 mm
Kalibratie	C1
Meetkracht	0,65 – 0,90 N
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,003 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Preset-functie	ja
Meettechniek	Digitaal
Materiaal behuizing	Aluminium
Producttype	meetklok

Dienstverlening

DAkKS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5
Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023000 12,5

Accessoires

Lichter voor meetklok S_Dial WORK Meetbereik 12,5 mm	434212 12,5
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032