

**Garant****Digitale meetklok HCT aflezing 0,001 mm, Meetbereik: 12,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434342 12,5
GTIN	4062406720193
Artikelklasse	41C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Uitvoering met **Bluetooth 5.0**. Compatibel met de optionele **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools) mobiele app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS. Ook te gebruiken via Human Interface Device (HID).

Digitale meetklok met robuuste aluminium behuizing en zeer groot display met geïntegreerde driekleurige tolerantie-lichtdiodes. **Met extra analoge weergave en toetsen voor snel instellen van de tolerantiegrenswaarden.** Min/Max/Delta, tolerantie, omrekeningsfactor, Auto-Off. Standaardmaatinstelling (Preset) van een willekeurige waarde. Telrichting omkeerbaar. Spaarstand en automatisch opnieuw inschakelen, absoluut systeem.

**Functie:**

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

**Accessoires:**

Datakabel nr. 498948, tasterlichter nr. 434212, reserve- en speciale tasters nr. 434900; 434910, Battery Pack nr. 404310.

**Technische beschrijving**

Meetbereik	0 - 12,5 mm
Opspannschacht-Ø h6	8 mm
dikte van de behuizing	32,9 mm
Serie	HCT
IP-klasse	IP 54
Behuizing-Ø	59,5 mm
Meetkracht	0,65 – 0,90 N
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	HCT Windows App
Aantal inbegrepen batterijen	1
Batterijtype	Knoopcel
Kalibratie	C1
Aflezingsomschakelbaar	0,001 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,00005 inch
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE (meetbereik)	0,003 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Bluetooth-interface
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Preset-functie	ja
Meettechniek	Digitaal
Materiaal behuizing	Aluminium
Producttype	meetklok

## Dienstverlening

DAkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5
Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023000 12,5

---

## Accessoires

Lichter voor meetklok S_Dial WORK Meetbereik 12,5 mm	434212 12,5
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032