



## Veiligheidskoppeling met slangaansluiting Buitendraad, Aansluit-buitendraad: 3/8inch



### Bestelgegevens

Bestelnummer	080276 3/8
GTIN	7391390419071
Artikelklasse	08A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De **stalen perslucht koppelingen** hebben grote voordelen ten opzichte van standaardkoppelingen van messing:

- **Eenvoudige bediening met één hand en weinig koppelkracht.**
- **Hoge doorstroomcapaciteit door minieme drukverliezen.**
- **Lange levensduur door veredeld oppervlak en geharde componenten met nauwe productietoleranties.**
- **Rendement – de investering is in maximaal 2jaar terugverdiend.**

De **eSafe veiligheidskoppeling** komt overeen met ISO-norm 4414 en EN 983. Er wordt eerst ontlucht en vervolgens ontkoppeld (geen zweepslag). Nieuwe, verbeterde eenhandsbediening. Debiet: 950 L/min, maximale werkdruk 16 bar. Voldoet aan ISO B-norm.

#### Toepassing:

Voor grotere capaciteit, betere rentabiliteit en grotere veiligheid van industriële persluchtinstallaties.

#### Opmerking:

**De CEJN-serie 310 is geschikt voor de Benelux, Frankrijk, Noord-Amerika en Noorwegen.**

### Technische beschrijving

Aansluit-buitendraad	3/8 inch
Materiaal	Stalen koppeling
Maximale werkdruk	16 bar

Doorstroomwaarde	950 l/min
Producttype	Koppeling