



PU-spiraalslang 1/4 inch met stalen veiligheidskoppeling eSafe Ø 8×12 mm, bruikbare slanglengte: 6m



Bestelgegevens

Bestelnummer	080248 6
GTIN	7391390141897
Artikelklasse	08A

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lichte, flexibele en slijtvaste PU-spiraalslang met goede veer-terugtrekkracht. Temperatuurbestendig van - 20/ + 60 °C. Maximale werkdruk 16 bar. Voldoet aan ISO B-norm.

Opmerking:

De CEJN-serie 310 is geschikt voor de Benelux, Frankrijk, Noord-Amerika en Noorwegen.

Technische beschrijving

Slang binnen-Ø	8 mm
maximale barstdruk	35 bar
Aansluiting snelkoppeling	1/4 inch
Slang buiten-Ø	12 mm
bruikbare slanglengte	6 m
Materiaal	PU-spiraalslang
Aansluiting steeknippel	1/4 inch
Maximale werkdruk	10 bar
Kleur	blauw

Producttype

Slang

AccessoiresNippel met buitendraadSet 5-delig Aansluit-buitendraad
1/4 inch

080300 1/4

Veiligheidskoppeling met slangaansluitingBuitendraad
Aansluit-buitendraad 1/4 inch

080276 1/4