



PU-spiraalslang 1/4 inch met stalen veiligheidskoppeling eSafe Ø 8×12 mm, bruikbare slanglengte: 8m



Bestelgegevens

Bestelnummer	080248 8
GTIN	7391390137609
Artikelklasse	08A

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lichte, flexibele en slijtvaste PU-spiraalslang met goede veer-terugtrekkracht. Temperatuurbestendig van - 20/ + 60 °C. Maximale werkdruk 16 bar. Voldoet aan ISO B-norm.

Opmerking:

De CEJN-serie 310 is geschikt voor de Benelux, Frankrijk, Noord-Amerika en Noorwegen.

Technische beschrijving

Maximale werkdruk	10 bar
Aansluiting steeknippel	1/4 inch
bruikbare slanglengte	8 m
Slang buiten-Ø	12 mm
Aansluiting snelkoppeling	1/4 inch
Kleur	blauw
Materiaal	PU-spiraalslang
Slang binnen-Ø	8 mm
maximale barstdruk	35 bar

Producttype

Slang

AccessoiresNippel met buitendraadSet 5-delig Aansluit-buitendraad
1/4 inch

080300 1/4

Veiligheidskoppeling met slangaansluitingBuitendraad
Aansluit-buitendraad 1/4 inch

080276 1/4