



## PU-spiraalslang 1/4 inch met stalen veiligheidskoppeling eSafe Ø 8x12 mm, bruikbare slanglengte: 2m



### Bestelgegevens

Bestelnummer	080248 2
GTIN	7391390275448
Artikelklasse	08A

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Zeer lichte, flexibele en slijtvaste PU-spiraalslang met goede veer-terugtrekkracht. Temperatuurbestendig van - 20/ + 60 °C. Maximale werkdruk 16 bar. Voldoet aan ISO B-norm.

**Opmerking:**

De CEJN-serie 310 is geschikt voor de Benelux, Frankrijk, Noord-Amerika en Noorwegen.

### Technische beschrijving

bruikbare slanglengte	2 m
Kleur	blauw
maximale barstdruk	35 bar
Maximale werkdruk	10 bar
Aansluiting steeknippel	1/4 inch
Slang binnen-Ø	8 mm
Aansluiting snelkoppeling	1/4 inch
Slang buiten-Ø	12 mm
Materiaal	PU-spiraalslang

Producttype

Slang

---

**Accessoires**Nippel met buitendraadSet 5-delig Aansluit-buitendraad  
1/4 inch

080300 1/4

Veiligheidskoppeling met slangaansluitingBuitendraad  
Aansluit-buitendraad 1/4 inch

080276 1/4