



PU-spiraalslang 1/2 inch met stalen veiligheidskoppeling eSafe Ø 11×16 mm, bruikbare slanglengte: 8m



Bestelgegevens

Bestelnummer	080249 8
GTIN	7391390305473
Artikelklasse	08A

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lichte, flexibele en slijtvaste PU-spiraalslang met goede veer-terugtrekkracht. Temperatuurbestendig vanaf - 20/ + 60 °C. maximale werkdruk 16 bar. Voldoet aan ISO B-norm.

Opmerking:

De CEJN-serie 310 is geschikt voor de Benelux, Frankrijk, Noord-Amerika en Noorwegen.

Technische beschrijving

maximale barstdruk	35 bar
Aansluiting steeknippel	1/2 inch
Materiaal	PU-spiraalslang
Slang buiten-Ø	16 mm
Aansluiting snelkoppeling	1/2 inch
bruikbare slanglengte	8 m

Slang binnen-Ø	11 mm
Maximale werkdruk	10 bar
Kleur	blauw
Producttype	Slang

Accessoires

Veiligheidskoppeling met slangaansluiting Buitendraad Aansluit-buitendraad 1/2 inch	080276 1/2
---	------------