

**Blaaspistool, kunststof met vaste pijp, Lengte blaaspijp: 90mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080264 90
GTIN	7391390475381
Artikelklasse	08A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Blaaspistolen met traploos regelbare luchtstroom, laag gewicht, flexibele ophangmogelijkheden en eenvoudige hantering. Voldoet aan ISO B-norm.

**Toepassing:**

Voor grotere capaciteit, betere rentabiliteit en grotere veiligheid van industriële persluchtinstallaties.

**Levering:**

Inclusief stalen steeknippel nr. 080300 gr. 1/4.

**Opmerking:**

**De CEJN-serie 310 is geschikt voor de Benelux, Frankrijk, Noord-Amerika en Noorwegen.**

**Technische beschrijving**

Lengte blaaspijp	90 mm
Doorstroomwaarde	500 l/min
Producttype	Pistool