



Blaas- en vloeistofpistool, instelbaar Luchtaansluiting, Type: FLOW



Bestelgegevens

Bestelnummer	080265 FLOW
GTIN	7391390475367
Artikelklasse	08A

Omschrijving

Uitvoering:

Blaaspistolen met traploos regelbare luchtstroom, laag gewicht, flexibele ophangmogelijkheden en eenvoudige hantering.

Blaas- en vloeistofpistool met jet-mondstuk, **instelbare straal** (punt tot vlak), **regelbare doorstroming** (lucht: 200 – 1200 l/min, vloeistof: 7– 46 l/min). Voldoet aan ISO B-norm. Inclusief stalen steeknippel nr. 080300.

Opmerking:

De CEJN-serie 310 is geschikt voor de Benelux, Frankrijk, Noord-Amerika en Noorwegen.

Technische beschrijving

Doorstroomwaarde	200 - 1200 l/min
Doorstroomwaarde vloeistof	7 - 46 l/min
Doorstroomwaarde lucht	200 - 1200 l/min
Producttype	Pistool

