

Garant**Radiusfreesplaat, HB7720, Radius R: 3mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 217282 3 |
| GTIN | 4062406729639 |
| Artikelklasse | 21C |

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Radius R | 3 mm |
| Binnen-Ø d | 19,3 mm |
| A | 5 mm |
| Soort | HB7720 |
| Buiten-Ø D | 26 mm |
| Type | P26 |
| Aantal snijkanten Z | 6 |
| Producttype | Snij-inzetdeel voor circulair frezen |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--|--------------|----------------|----------|
|--|--------------|----------------|----------|

| | | | |
|--------------------------------|----------|-----------|---|
| Alu kunststoffen | geschikt | 500 m/min | N |
| Aluminium (kortspanend) | geschikt | 400 m/min | N |
| Aluminium > 10% Si | geschikt | 250 m/min | N |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 250 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 180 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 120 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | 120 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | 100 m/min | P |
| Staal < 55 HRC | geschikt | 60 m/min | H |
| Staal < 60 HRC | geschikt | 45 m/min | H |
| Staal < 65 HRC | geschikt | 35 m/min | H |
| Staal < 67 HRC | geschikt | 30 m/min | H |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 120 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | geschikt | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | geschikt | 80 m/min | S |
| GG(G) | geschikt | 180 m/min | K |
| Uni | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |
| droog | geschikt | | |