

Garant

Freesplaat voor afsnijden, met 8°-afschuining, HB7720, Freesbreedte A: 2,5mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	217276 2,5
GTIN	4062406729677
Artikelklasse	21C

Omschrijving**Opmerking:**

De 8° afschuining bevordert het proceszeker afsnijden van onderdelen en draagt bij aan het voorkomen van trillingen. Bovendien vergemakkelijkt de afschuining het handmatig afsnijden.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte S_{max}	11,5 mm
Radius R	0,1 mm
Soort	HB7720
Buiten-Ø D	37 mm
Type	P26
Aantal snijkanten Z	6
Producttype	Snij-inzetdeel voor circulair frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	500 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	400 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	250 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt	60 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	45 m/min	H
Staal < 65 HRC	geschikt	35 m/min	H
Staal < 67 HRC	geschikt	30 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	80 m/min	S
GG(G)	geschikt	180 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		