

Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250000 16/12
GTIN	4062406733223
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Plaatafmeting	12 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Functiebreedte L ₄	25 mm
ISO-code houder	PCLNR/L 1620F12
Veer	259046 4
Kniehefboom	259015 15
Totale lengte L	80 mm
Schachtgrootte	16 mm
Onderlegplaat	259031 5

Kniehefboomschroef	259018 14
Serie	Master Eco
Koplengte L ₁	30 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder