


Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250001 20/12
GTIN	4062406733261
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Kniehefboom	259015 15
ISO-code houder	PCLNR/L 2020X12
Onderlegplaat	259031 5
Functiebreedte L ₄	25 mm
Plaatafmeting	12 mm
Koplengte L ₁	30 mm
Schachtgrootte	20 mm
Kniehefboomschroef	259018 15
Totale lengte L	90 mm

Veer	259046 4
Serie	Master Eco
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	eco-Klemdraaihouder