

**Garant****GARANT Master eco klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250000 20/12
GTIN	4062406733230
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

**Technische beschrijving**

Kniehefboom	259015 15
Koplengte L <sub>1</sub>	30 mm
Onderlegplaat	259031 5
Totale lengte L	90 mm
ISO-code houder	PCLNR/L 2020X12
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Serie	Master Eco
Kniehefboomschroef	259018 15
Schachtgrootte	20 mm

Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Veer	259046 4
Plaatafmeting	12 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder