

**Garant****GARANT Master eco klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250624 20/11
GTIN	4062406728939
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	95 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	35 mm
Kniehefboomschroef	259018 16
Kniehefboom	259015 16
geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
Plaatafmeting	11 mm
Schachtgrootte	20 mm
Onderlegplaat	259031 44
ISO-code houder	PDJNR/L 2020X11
Serie	Master Eco

Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Veer	259046 5
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder