

Garant
GARANT Master eco klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/15mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	250624 25/15
GTIN	4062406728953
Artikelklasse	21U

Omschrijving
Uitvoering:

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

ISO-code houder	PDJNR/L 2525X15
Onderlegplaat	259031 45
Totale lengte L	110 mm
Kniehefboom	259015 17
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Functiebreedte L ₄	32 mm
Koplengte L ₁	40 mm
Plaatafmeting	15 mm
Serie	Master Eco
Kniehefboomschroef	259018 17

Veer	259046 4
Schachtgrootte	25 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder