

Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250624 20/15
GTIN	4062406728946
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Serie	Master Eco
Koplengte L ₁	40 mm
Totale lengte L	100 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
Plaatafmeting	15 mm
Kniehefboom	259015 17
Onderlegplaat	259031 45
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Kniehefboomschroef	259018 17
Veer	259046 4

Schachtgrootte	20 mm
ISO-code houder	PDJNR/L 2020H15
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder