

Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250625 16/11
GTIN	4062406728960
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Kniehefboomschroef	259018 16
Onderlegplaat	259031 44
Serie	Master Eco
Plaatafmeting	11 mm
Koplengte L ₁	35 mm
Schachtgrootte	16 mm
geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
Kniehefboom	259015 16
Functiebreedte L ₄	20 mm
ISO-code houder	PDJNR/L 1616X11

Totale lengte L	85 mm
Veer	259046 5
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Klemdraaihouder