

Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250625 20/15
GTIN	4062406728984
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Kniehefboomschroef	259018 17
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
ISO-code houder	PDJNR/L 2020H15
Schachtgrootte	20 mm
Onderlegplaat	259031 45
Totale lengte L	100 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
Kniehefboom	259015 17
Plaatafmeting	15 mm
Koplengte L ₁	40 mm

Veer	259046 4
Serie	Master Eco
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Klemdraaihouder