

Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250625 20/11
GTIN	4062406728977
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

ISO-code houder	PDJNR/L 2020X11
Koplengte L ₁	35 mm
Serie	Master Eco
Kniehefboomschroef	259018 16
Schachtgrootte	20 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
Kniehefboom	259015 16
Veer	259046 5
Plaatafmeting	11 mm

Onderlegplaat	259031 44
Totale lengte L	95 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Klemdraaihouder