

Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251116 25/12
GTIN	4062406733827
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 311936 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Onderlegplaat	259031 46
Totale lengte L	105 mm
Plaatafmeting	12 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
Schachtgrootte	25 mm
ISO-code houder	PSSNR/L 2525X12
Serie	Master Eco
Koplengte L ₁	35 mm
geschikte wisselplaat	SN.. 1204..

Veer	259046 4
Kniehefboomschroef	259018 15
Kniehefboom	259015 15
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder