


**Garant****GARANT Master eco klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251117 16/12
GTIN	4062406733834
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 311936 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

**Technische beschrijving**

Serie	Master Eco
Plaatafmeting	12 mm
Totale lengte L	85 mm
geschikte wisselplaat	SN.. 1204..
ISO-code houder	PSSNR/L 1620X12
Kniehefboomschroef	259018 15
Veer	259046 4
Kniehefboom	259015 15
Koplengte L <sub>1</sub>	35 mm

Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Schachtgrootte	16 mm
Onderlegplaat	259031 46
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder