


**Garant****GARANT Master eco klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251117 25/12
GTIN	4062406733858
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 311936 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

**Technische beschrijving**

Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-code houder	PSSNR/L 2525X12
geschikte wisselplaat	SN.. 1204..
Veer	259046 4
Totale lengte L	105 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	35 mm
Serie	Master Eco
Kniehefboom	259015 15
Schachtgrootte	25 mm

Onderlegplaat	259031 46
Kniehefboomschroef	259018 15
Plaatafmeting	12 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek $\kappa$	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder