

Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251910 16/06
GTIN	4062406733865
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Plaatafmeting	6 mm
Kniehefboom	259015 16
Onderlegplaat	259031 47
Functiebreedte L ₄	20 mm
Totale lengte L	80 mm
ISO-code houder	PWLNLR/L 1616F06
Kniehefboomschroef	259018 16
Serie	Master Eco
Schachtgrootte	16 mm

Koplengte L ₁	30 mm
Veer	259046 5
geschikte wisselplaat	WN.. 0604..
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	eco-Klemdraaihouder