

**Garant****GARANT Master eco klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251910 16/08
GTIN	4062406733872
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	PWLNR/L 1620F08
Schachtgrootte	16 mm
Totale lengte L	80 mm
Kniehefboom	259015 15
Onderlegplaat	259031 48
Plaatafmeting	8 mm
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	30 mm

Kniehefboomschroef	259018 15
Serie	Master Eco
Veer	259046 4
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	eco-Klemdraaihouder