

Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251910 25/08
GTIN	4062406734114
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Serie	Master Eco
Plaatafmeting	8 mm
Onderlegplaat	259031 48
Schachtgrootte	25 mm
Koplengte L ₁	30 mm
Veer	259046 4
ISO-code houder	PWLN/L 2525H08
Kniehefboomschroef	259018 15

Functiebreedte L ₄	32 mm
Totale lengte L	100 mm
Kniehefboom	259015 15
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	eco-Klemdraaihouder