


**Garant****GARANT Master eco klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251911 16/06
GTIN	4062406734121
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

**Technische beschrijving**

Kniehefboomschroef	259018 16
geschikte wisselplaat	WN.. 0604..
Koplengte L <sub>1</sub>	30 mm
Veer	259046 5
Schachtgrootte	16 mm
Serie	Master Eco
Totale lengte L	80 mm
Plaatafmeting	6 mm
ISO-code houder	PWLNLR/L 1616F06

Functiebreedte L <sub>4</sub>	20 mm
Onderlegplaat	259031 47
Kniehefboom	259015 16
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	eco-Klemdraaihouder