


Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/06mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 251911 25/06 |
| GTIN | 4062406734169 |
| Artikelklasse | 21U |

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Onderlegplaat | 259031 47 |
| ISO-code houder | PWLNR/L 2525H06 |
| Kniehefboom | 259015 16 |
| Serie | Master Eco |
| Koplengte L ₁ | 30 mm |
| Plaatafmeting | 6 mm |
| Schachtgrootte | 25 mm |
| Functiebreedte L ₄ | 32 mm |
| Kniehefboomschroef | 259018 16 |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Veer | 259046 5 |
| geschikte wisselplaat | WN.. 0604.. |
| Totale lengte L | 100 mm |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Inzetsoort | links |
| Inwendige koeling | ja |
| Instelhoek κ | 95 graden |
| Toepassing | Vlakdraaien |
| Toepassing | Langsdraaien buiten |
| Producttype | eco-Klemdraaihouder |