


Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251911 20/06
GTIN	4062406734145
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Kniehefboom	259015 16
Functiebreedte L ₄	25 mm
Plaatafmeting	6 mm
Totale lengte L	90 mm
ISO-code houder	PWLNRL 2020X06
Serie	Master Eco
Veer	259046 5
Schachtgrootte	20 mm
Onderlegplaat	259031 47

Kniehefboomschroef	259018 16
Koplengte L ₁	30 mm
geschikte wisselplaat	WN.. 0604..
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	eco-Klemdraaihouder