


Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/08mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251911 16/08
GTIN	4062406734138
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Kniehefboom	259015 15
Functiebreedte L ₄	25 mm
Plaatafmeting	8 mm
Onderlegplaat	259031 48
Veer	259046 4
Koplengte L ₁	30 mm
Serie	Master Eco
Totale lengte L	80 mm
Kniehefboomschroef	259018 15

geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
ISO-code houder	PWLNR/L 1620F08
Schachtgrootte	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	eco-Klemdraaihouder