


Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251696 20/16
GTIN	4062406734626
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Serie	Master Eco
Koplengte L ₁	40 mm
Totale lengte L	100 mm
Onderlegplaat	259033 10
Schachtgrootte	20 mm
geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
Schroef voor spanklemstuk	259021 7
Schroef voor onderlegplaat	259027 7
Spanklemstuk	259038 19

Funcatiebreedte L ₄	25 mm
Plaatafmeting	16 mm
ISO-code houder	MVJNR/L 2020H16
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	eco-Klemdraaihouder

Accessoires

Spanklemstuk Type 19	259038 19
Onderlegplaat Type 1	259031 1
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2
Schroef voor spanklemstuk Type 7	259021 7
Schroef voor onderlegplaat Type 9	259025 9
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500