


**Garant****GARANT Master eco klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251697 20/16
GTIN	4062406734640
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

**Technische beschrijving**

Schroef voor spanklemstuk	259021 7
Spanklemstuk	259038 19
ISO-code houder	MVJNR/L 2020H16
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	40 mm
Schachtgrootte	20 mm
Totale lengte L	100 mm
Onderlegplaat	259033 10
Serie	Master Eco

Plaatafmeting	16 mm
Schroef voor onderlegplaat	259027 7
geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	eco-Klemdraaihouder

## Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2
Schroef voor onderlegplaat Type 7	259027 7
Spanklemstuk Type 19	259038 19
Schroef voor spanklemstuk Type 7	259021 7
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500